

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные сварные серия Norma (ВМСн) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из моечных отделений и сборно-разборных каркасов. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Удалить с поверхности моечного отделения возможные остатки металлических частиц и пыли. Во избежание появления вмятин на поверхности моечного отделения, запрещается перегружать моечное отделение посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания.

Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют быстро восстановить защитную оксидную пленку. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на моечных отделениях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую нагрузку на дно секции моечного отделения – 1/3 ее объема при заполнении водой. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения относительно горизонта.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается данными информационной этикетки, расположенной на обратной стороне оборудования).

2. Обязательным условием сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.

3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.

4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом.

5. Возможные затемнения во внутренних углах моечных отделений не являются производственным дефектом, это неизбежное следствие процесса сварки.

6. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

7. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя: mecon.ru/reference/

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ +7 (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Ванны моечные сварные
серия Norma (ВМСн)



mecon.ru
сварные.рф

Номенклатура ВМСн

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
Norma RAL / Norma Inox / Norma Zn			МО вид 1/ МО вид 2
ВМСн-530	430x430x300	530x530x860	1/4
ВМСн-630	530x530x350	630x630x860	1/4
ВМСн-700	600x600x350	700x700x860	1/4
ВМСн-800	700x700x400	800x800x860	1
ВМСн-1010	910x430x 350	1010x530x860	1
ВМСн-1210	1110x530x350	1210x630x860	1
ВМСн-1350	1250x600x350	1350x700x860	1
ВМСн-530/2	430x430x300	1010x530x860	2
ВМСн-630/2	530x530x350	1210x630x860	2
ВМСн-700/2	600x600x350	1350x700x860	2
ВМСн-800/2	700x700x400	1550x800x860	2
ВМСн-530/3	430x430x300	1490x530x860	3
ВМСн-630/3	530x530x350	1790x630x860	3

Варианты исполнения ванн: ванна моечная (М/О вид 1) / ванна для санитарной обработки яиц (М/О вид 2); каркас уголок/труба

Опции: полка с бортом и отверстием для установки смесителя, полка-настил, экран лицевой/боковой, корзина для санитарной обработки яиц (для М/О вид 2).

Последовательность сборки ВМСн

1. Для ванн на ножке из уголка установить опорные подпятники с регулируемыми опорами (А).
2. Соединить ножки из уголка с профилями нижней рамки, зафиксировав их болтами (Б) / Соединить ножки из трубы с уголками и профилями нижней рамки, зафиксировав их болтами (В).
3. Соединить ножки из уголка/трубы с профилями средней рамки, зафиксировав их болтами (Г).
4. Соединить ножки из уголка/трубы с профилями верхней рамки, зафиксировав их болтами (Д).
5. Протянуть все болтовые соединения
6. Выкрутить гайки, фиксирующие закладные под облицовками моечного отделения (Е).
7. Установить моечное отделение в собранный каркас, совместив пазы в верхнем профиле каркаса со шпильками на моечном отделении.
8. Закрепить моечное отделение на каркасе при помощи гаек.
9. Отрегулировать каркас по высоте с помощью регулируемых опор.

Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение (вид 1 вид 2)	1
2	Комплект рамок	1
	- Профиль верхний (12x33мм) / верхний с пазом (25x34мм)	2/2
	- Профиль средний (28x31мм)	4
	- Профиль нижний (14x31мм)	4
3	Ножки каркаса с метизами	1

* Размер полки углового профиля

Схема сборки




Схема сборки с каркасом на уголке






Схема сборки с каркасом на трубе

